



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Meccanica e corpo	
Attacco	G5	Forma lampadina	T16
Vita utile (Nom)	6.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Approvazione e applicazione	
Codice colore	TUV	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Designazione colore	- [Non specificato]		
Deprezzamento alla durata di vita utile	25 %	UV	
		Radiazione UV-C a 100 ore	0,9 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	4,5 W	Nome prodotto ordine	TUV 4W FAM/10X25BOX
Corrente lampada (Nom)	0,17 A	Nome completo prodotto	TUV 4W FAM/10X25BOX
Tensione (Nom)	29 V	Full EOC	871150063872427
Tensione (Nom)	29 V	Descrizione codice locale	TUV4
		Codice d'ordine	63872427
		Codice materiale (12NC)	928000104013

TUV TL Mini

Codice locale	TUV4
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500638724
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250


EAN/UPC - Case	8711500638748
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

