



Attiniche BL

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Deprezzamento UV a 8000 h	
Attacco	G5		60 %
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Vita utile (Nom)	5.000 ore	Consumo energetico	6 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	0,16 A
Codice colore	10	Tensione (Nom)	42 V
Designazione colore	Actinic	Tensione (Nom)	42 V
Coordinata Y cromaticità (Nom)	222	Meccanica e corpo	
Coordinata cromatica Y (Nom)	210	Forma lampadina	T16 [T 16 mm]
Deprezzamento UV a 1000 h	25 %	Approvazione e applicazione	
Deprezzamento UV a 2000 h	35 %	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Deprezzamento UV a 5000 h	50 %		
Deprezzamento UV a 500 h	17 %		


Attiniche BL

UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	1,4 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Nome completo prodotto	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026039027
Descrizione codice locale	610N
Codice d'ordine	26039027


Codice materiale (12NC)	928000501030
Codice locale	610N
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260390
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500260413

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

