



# Attiniche BL

## Actinic BL TL 11W/10

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G5	Consumo energetico	11,5 W
Vita utile (Nom)	2.000 ore	Corrente lampada (Nom)	0,400 A
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Tensione (Nom)	34 V
Codice colore	10	Tensione (Nom)	34 V
Designazione colore	Actinic	<b>Meccanica e corpo</b>	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	230	Forma lampadina	T16
Coordinata cromatica Y (Nom)	230	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Deprezzamento UV a 1000 h	40 %	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Deprezzamento UV a 2000 h	45 %		
Deprezzamento UV a 500 h	30 %		


## Attiniche BL

UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	2,0 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL 11W/10
Nome completo prodotto	Actinic BL TL 11W/10
Full EOC	871150095145827
Descrizione codice locale	TL1110
Codice d'ordine	95145827


Codice materiale (12NC)	928000601030
Codice locale	TL1110
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951458
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500951472

## Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10

