

# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	450 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelerert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	59 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	7,1 W
lyskildestrom (nom.)	0,145 A
Spenning (nom.)	56 V
Spenning (nom.)	56 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]

# MASTER TL Mini Super 80

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423495

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071638527


Lokal kodebeskrivelse	3821209
Bestillingskode	71638527
Materialenr. (12NC)	928001008350
Lokal bestillingskode	3821209
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500716385
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500716408

## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

