



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	450 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	7,1 W
Lampström (nom)	0,145 A
Spänning (nom)	56 V
Spänning (nom)	56 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	2,5 mg

MASTER TL Mini Super 80

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423495
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/ 10X25CC
Full EOC	871150071638527
Beskrivning av lokal kod	8343652


Beställningsnummer	71638527
Materialnummer (12NC)	928001008350
Lokal kod	8343652
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500716385
Räknare - antal förpackningar per kartong	250
EAN/UPC - Hölje	8711500716408

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

