



# Actinique BL

## ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G5

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Désignation de la couleur	Actinic
Dépréciation UV à 1000 heures	40 %
Dépréciation UV à 2000 heures	45 %
Dépréciation UV à 500 heures	30 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	15 W
Courant lampe (nom.)	0,40 A
Tension (nom.)	43 V
Tension (nom.)	43 V

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T16 [T 16 mm]


UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	3 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
Nom de produit complet	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX
Code EOC	871150095148927
Code de commande	95148927
Code 12NC	928001201030
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500951489
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500951502


# Actinique BL

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC

