



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que se necesita una mejor representación del color y mayor eficacia (que los colores estándar) y cuando haya limitaciones de espacio, por ejemplo, vestíbulos, iluminación de escaleras en edificios de apartamentos, iluminación integrada en muebles, espejos y aparadores, iluminación de señales y de emergencia.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	G5		77 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)	<b>Operativos y eléctricos</b>	
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Consumo de energía	13,1 W
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Flujo luminoso	1.000 lm	Voltaje (nom.)	90 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	90 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44	<b>Controles y regulación</b>	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		

# MASTER TL Mini Super 80

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
----------------------	-----------------

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423502

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX
-------------------------------	----------------------------------


Nombre completo del producto	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071681127
Código de pedido	71681127
Código 12NC	928001508350
Código local	PHTL1383
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500716811
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500716835

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

