



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que se necesita una mejor representación del color y mayor eficacia (que los colores estándar) y cuando haya limitaciones de espacio, por ejemplo, vestíbulos, iluminación de escaleras en edificios de apartamentos, iluminación integrada en muebles, espejos y aparadores, iluminación de señales y de emergencia.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	13,1 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Voltaje (nom.)	90 V
Voltaje (nom.)	90 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

MASTER TL Mini Super 80

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T5 [16 mm (T5)]
----------------------	-----------------

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423503

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
-------------------------------	----------------------------------


Nombre completo del producto	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071685927
Código de pedido	71685927
Código 12NC	928001508450
Código local	PHTL1384
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500716859
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500716873

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

