



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	13,1 W
lyskildestrom (nom.)	0,170 A
Spenning (nom.)	90 V
Spenning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5

MASTER TL Mini Super 80

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423503

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071685927


Lokal kodebeskrivelse	3820290
Bestillingskode	928001508450
Materialenr. (12NC)	928001508450
Lokal bestillingskode	3820290
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500716859
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500716873

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

