



TL/TL-D (/52) blu

TL 20W/52 SLV/25

Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Attacco | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 9.000 ore |
| Vita utile (Nom) | 2.000 ore |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 52 |
| Flusso luminoso | 318 lm |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 154 |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 69 |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Consumo energetico | 19,3 W |
| Corrente lampada (Nom) | 0,36 A |
| Tensione (Nom) | 59 V |
| Tensione (Nom) | 59 V |


| Controlli e dimmerazione | |
|----------------------------------|------------------|
| Dimmerabile | No |
| Meccanica e corpo | |
| Forma lampadina | T38 |
| Approvazione e applicazione | |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 8,0 mg |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | TL 20W/52 SLV/25 |
| Nome completo prodotto | TL 20W/52 SLV/25 |
| Full EOC | 871150064302540 |
| Descrizione codice locale | 2052N |
| Codice d'ordine | 64302540 |
| Codice materiale (12NC) | 928003505203 |
| Codice locale | 2052N |

TL/TL-D (/52) blu

| | |
|---|---------------|
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500643025 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25 |


| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8711500643032 |
|----------------|---------------|

Disegno tecnico



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL 20W/52 SLV/25 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

