



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Lysrör

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h
Livslängd (nom)	1 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	10-R
Färgbeteckning	Ultraviolet A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	200
UV-nedgång efter 1 000 tim	20 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	30 %
UV-nedgång efter 500 tim	10 %

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	100 W
Lampström (nom)	0,97 A
Spänning (nom)	122 V
Spänning (nom)	122 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T38 [T 38 mm]

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg

UV	
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	28,0 W
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	26,0 W


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL 100W/10-R UV-A
Fullständigt produktnamn	TL 100W/10-R UV-A
Full EOC	871150061281640
Beskrivning av lokal kod	8348630
Beställningsnummer	61281640
Materialnummer (12NC)	928006901029
Lokal kod	8348630
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500612816
Räknare - antal förpackningar per kartong	25

Flexo Print

EAN/UPC - Hölje


8711500612823

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/10-R UV-A

