



Attiniche BL

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo energetico	39 W
Vita al 50% di guasti (Nom)	9.000 ore	Corrente lampada (Nom)	0,43 A
Vita utile (Nom)	5.000 ore	Tensione (Nom)	101 V
		Tensione (Nom)	101 V
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	10	Forma lampadina	T12 [38 mm (T12)]
Designazione colore	Actinic		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	220		
Coordinata cromatica Y (Nom)	205		
Deprezzamento UV a 2000 h	20 %		
Deprezzamento UV a 5000 h	40 %		
		Approvazione e applicazione	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	13,0 mg
		UV	
		Radiazione UV-A 0 h (IEC)	12,4 W

Attiniche BL

Radiazione UV-A 100 h (IEC)	10,0 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Nome completo prodotto	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25
Full EOC	871150026026000
Descrizione codice locale	TLD4010
Codice d'ordine	26026000


Codice materiale (12NC)	928011301020
Codice locale	TLD4010
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260260
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500260277

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

