



Attiniche BL

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consentite di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo energetico	15 W
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Corrente lampada (Nom)	0,34 A
Vita utile (Nom)	9.000 ore	Tensione (Nom)	55 V
		Tensione (Nom)	55 V
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	10	Forma lampadina	T26 [T 26 mm]
Designazione colore	Actinic		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	222		
Coordinata cromatica Y (Nom)	210		
Deprezzamento UV a 2000 h	10 %		
Deprezzamento UV a 5000 h	15 %		
Deprezzamento UV a 8000 h	20 %		
		Approvazione e applicazione	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg

Attiniche BL

UV

Radiazione UV-A 100 h (IEC) 3,9 W

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Nome completo prodotto Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Full EOC 871150071093240

Descrizione codice locale 1510N

Codice d'ordine 71093240

Codice materiale (12NC) 928024801029

Codice locale 1510N

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1


EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500710932

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 25


EAN/UPC - Case 8711500710949

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

