



TL-D Colores

TL-D 30W/33-640 1SL/25

Las lámparas TL-D Standard Colors (diámetro de tubo de 26 mm) crean atmósferas desde blanco cálido hasta luz natural. Lámparas con representación del color y eficacia moderada.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	33-640
Flujo luminoso	2.100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4100 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	63
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	30 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
Voltaje (nom.)	98 V
Voltaje (nom.)	98 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	36 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Nombre completo del producto	TL-D 30W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150070282140
Código de pedido	70282140
Código 12NC	928025403323
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500702821
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25


Embalaje con código EAN/UPC	8711500722614
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/33-640 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

TL-D Colores

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/33-640 1SL/25

