



# TL-M Rapid Start Standard

## TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

La lampada TL-M RS (Rapid Start), diametro tubo 38 mm, presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma in cui la resa dei colori non è un fattore importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Tensione (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	110 V	110 V
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	33-640	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	4.750 lm	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Forma lampadina	T12 [38 mm (T12)]
Temperatura del colore correlata	4100 K	Approvazione e applicazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	74 lm/W	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Indice di resa cromatica (CRI)	63	Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	64,0 W	Nome prodotto ordine	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Corrente lampada (Nom)	0,670 A		


## TL-M Rapid Start Standard

Nome completo prodotto	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150072486140
Codice d'ordine	72486140
Codice materiale (12NC)	928031003371
Codice locale	M6533
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500724861
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500724878

### Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

