



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	FA6	Energieverbrauch	40,0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	103 V
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	103 V
Farbcode	33-640	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	2.300 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Kolbenform	T12
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	58 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	60	Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg

TL-X XL

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423515
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150026137340
Bestellcode	26137340


Material-Nr. (12NC)	928037903332
Lokaler Bestellcode	1007520
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261373
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261380

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

