



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex (petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan finnas spår av explosiva gaser.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	FA6	Effektförbrukning	40,0 W
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Lampström (nom)	0,430 A
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	26 000 h	Spänning (nom)	103 V
		Spänning (nom)	103 V
Ljusteknik		Styrenheter och dimming	
Färgkod	33-640	Dimbar	Ja
Ljusflöde	2 300 lm	Mekanik och armaturhus	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampform	T12 [38 mm (T12)]
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	12 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	58 lm/W		
Färgåtergivningsindex	60		

TL-X XL

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	423515
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Fullständigt produktnamn	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340
Beskrivning av lokal kod	8344179


Beställningsnummer	928037903332
Materialnummer (12NC)	928037903332
Lokal kod	8344179
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500261373
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500261380

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

