



TUV TL & TL-D

TUV 30W 1SL/25-Latest

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	30 В
Ток лампы (ном.)	0,365 А
Напряжение (ном.)	102 Вт
Напряжение (ном.)	102 Вт

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg


УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	12,3 В

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 30W 1SL/25-Latest
Полное название продукта	TUV 30W 1SL/25-Latest
Полный код продукта	871150072620940
Код заказа	928039504005
Материал № (12NC)	928039504005
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500726209
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500638625


TUV TL & TL-D

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 мм	894,6 мм	901,7 мм	899,3 мм	908,8 мм



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest

