



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---------------------------------|
| Attacco | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|--------------------|
| Codice colore | 965 [CCT of 6500K] |
| Flusso luminoso | 1.150 lm |
| Designazione colore | Cool Daylight |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,313 |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,337 |
| Temperatura del colore correlata | 6500 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 62,5 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 93 |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---------------------------------|---------|
| Consumo energetico | 18,4 W |
| Corrente lampada (Nom) | 0,360 A |

| Controlli e dimmerazione | |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile | Si |

| Meccanica e corpo | |
|-------------------|----|
| Forma lampadina | T8 |

| Approvazione e applicazione | |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 1,7 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 19 kWh |


MASTER TL-D 90 De Luxe

| | |
|-------------------------------|--|
| Numero di registrazione EPREL | 423521 |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10 |
| Nome completo prodotto | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10 |
| Full EOC | 871150088846425 |
| Descrizione codice locale | 1896PRO |


| | |
|---|---------------|
| Codice d'ordine | 88846425 |
| Codice materiale (12NC) | 928043596581 |
| Codice locale | 1896PRO |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500888464 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8711500888471 |

Disegno tecnico

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |





Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

