



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	965 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	1 150 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62,5 lm/W
Färgåtergivningindex	93

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	18,4 W
Lampström (nom)	0,360 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423521

# MASTER TL-D 90 De Luxe


## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Full EOC	87115008884625
Beskrivning av lokal kod	8343963
Beställningsnummer	928043596581
Materialnummer (12NC)	928043596581


Lokal kod	8343963
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500888464
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500888471

## Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

## MASTER TL-D 90 De Luxe

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

