



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.800 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,8 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	91

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
Nome completo prodotto	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10
Full EOC	871150088858725
Codice d'ordine	88858725
Codice materiale (12NC)	928044594081


Codice locale	3694PRO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500888587
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500888594

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

