



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	965 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	2.850 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	77,4 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	93

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Numero di registrazione EPREL	423526
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Nome completo prodotto	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088862425
Descrizione codice locale	3696PRO


Codice d'ordine	88862425
Codice materiale (12NC)	928044596581
Codice locale	3696PRO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500888624
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500888631

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

