



# MASTER TL-D 90 Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Questa lampada TL-D offre un'eccellente resa dei colori, che la rende molto adatta al settore della grafica e della stampa per il controllo della qualità del materiale stampato.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Dimmerabile	Si
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	965 [CCT of 6500K]	Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Flusso luminoso	2.100 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Cool Daylight	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337	Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Temperatura del colore correlata	6500 K	Numero di registrazione EPREL	423528
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	57,1 lm/W	Dati del prodotto	
Indice di resa cromatica (CRI)	97	Nome prodotto ordine	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
Funzionamento e parte elettrica			
Consumo energetico	36,8 W		


# MASTER TL-D 90 Graphica

Nome completo prodotto	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088836525
Descrizione codice locale	3696GRA
Codice d'ordine	88836525
Codice materiale (12NC)	928044796581
Codice locale	3696GRA


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500888365
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500888662

## Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

# MASTER TL-D 90 Graphica

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

