



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		92
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	59,8 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Farbcode	952	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	4.550 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Tageslicht	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,34	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0,351	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	76,1 lm/W		

MASTER TL-D De Luxe

Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423530
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088871625


Bestellcode	88871625
Material-Nr. (12NC)	928045095081
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888716
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888723

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

