



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden har utmerket fargegjengivelse, og den er derfor svært egnet til å kontrollere kvaliteten på trykksaker innenfor grafikk- og trykkeribransjen.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT of 6500K]
Lysytelse	3 625 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337
Korrelet fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60,8 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	97

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	59,6 W

lyskildestrom (nom.)	0,670 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423533


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088877825

MASTER TL-D 90 Graphica

Lokal kodebeskrivelse	3821505
Bestillingskode	88877825
Materialenr. (12NC)	928045296581
Lokal bestillingskode	3821505
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500888778
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500888785

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
58W/965 SLV/10					

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

