



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	965 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	3 625 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,8 lm/W
Färgåtergivningsindex	97

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	59,6 W

Lampström (nom)	0,670 A
-----------------	---------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423533


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088877825

MASTER TL-D 90 Graphica

Beskrivning av lokal kod	8343985
Beställningsnummer	88877825
Materialnummer (12NC)	928045296581
Lokal kod	8343985
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500888778
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500888785

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

