



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Red 1SL/25

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


| Informazioni generali | | Controlli e dimmerazione | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Attacco | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Dimmerabile | Sì |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore | | |
| Dati tecnici di illuminazione | | Meccanica e corpo | |
| Codice colore | 150 | Forma lampadina | T8 |
| Flusso luminoso | 25 lm | | |
| Designazione colore | Rosso (HO) | | |
| Funzionamento e parte elettrica | | Approvazione e applicazione | |
| Consumo energetico | 18,0 W | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 13,0 mg |
| Corrente lampada (Nom) | 0,360 A | Consumo energetico kWh/1000 h | 26 kWh |
| Tensione (Nom) | 59 V | | |
| Tensione (Nom) | 59 V | | |
| Dati del prodotto | | | |
| Nome prodotto ordine | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | | |
| Nome completo prodotto | TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | | |
| Full EOC | 871150072684140 | | |
| Descrizione codice locale | 1815R | | |
| Codice d'ordine | 72684140 | | |

TL-D Colored

| | |
|--|---------------|
| Codice materiale (12NC) | 928048001505 |
| Codice locale | 1815R |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500726841 |


| | |
|---|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25 |
| EAN/UPC - Case | 8711500726858 |

Disegno tecnico



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Red 1SL/25

