



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	150
Ljusflöde	55 lm
Färgbeteckning	Red (HO)
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	36,0 W
Lampström (nom)	0,440 A
Spänning (nom)	103 V
Spänning (nom)	103 V


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	51 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Fullständigt produktnamn	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Full EOC	871150072748040
Beskrivning av lokal kod	8344008
Beställningsnummer	928048501505

TL-D Colored

Materialnummer (12NC)	928048501505
Lokal kod	8344008
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500727480


Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500727497

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Red 1SL/25

