



MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Spannung (Nom) | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Socket | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 103 V |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n) | Spannung (Nom) | 103 V |
| Lichttechnische Daten | | Lichtregelung und Dimmen | |
| Farbcode | 79 | Dimmbar | Ja |
| Lichtstrom | 1.750 lm | Mechanik und Gehäuse | |
| Lichtfarbe | Lebensmittel | Kolbenform | T8 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3800 K | Genehmigung und Anwendung | |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 49 lm/W | Quecksilbergehalt (Nom) | 5,0 mg |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 74 | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 43 kWh |
| Betrieb und Elektrik | | Produktdaten | |
| Energieverbrauch | 36,0 W | Bestell-Produktname | MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25 |
| Lampenstrom (Nom) | 0,440 A | | |

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25 |
| Gesamt-Produktcode | 871150070622540 |
| Bestellcode | 70622540 |
| Material-Nr. (12NC) | 928048502043 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500706225 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 25 |
| EAN Umverpackung | 8711500613127 |

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25 | 28 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

