



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Le lampade TL-D/08 Blacklight Blue appartengono alla famiglia delle lampade fluorescenti ai vapori di mercurio a bassa pressione. Sono dotate di un involucro interno rivestito con una polvere fluorescente che emette radiazioni UV a onda lunga per sollecitare la luminescenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Vita utile (Nom)	12.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	108 [08 lead free glass]
Designazione colore	Blacklight Blue
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36 W
Corrente lampada (Nom)	0,44 A
Tensione (Nom)	103 V
Tensione (Nom)	103 V
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T26 [T 26 mm]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg
UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	9,5 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-D 36W BLB 1SL/25
Nome completo prodotto	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Descrizione codice locale	3608
Codice d'ordine	95115140
Codice materiale (12NC)	928048510805
Codice locale	3608
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951151
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

