



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtrycksvicksilverlysör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

| Allmän information | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Socket | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h |
| Livslängd (nom) | 12 000 h |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 108 [08 lead free glass] |
| Färgbeteckning | Blacklight Blue |
| Drift och elektricitet | |
| Effektförbrukning | 36 W |
| Lampström (nom) | 0,44 A |
| Spänning (nom) | 103 V |
| Spänning (nom) | 103 V |
| Mekanik och armaturhus | |
| Lampform | T26 [T 26 mm] |
| Användning och godkännande | |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) | 5,0 mg |

| UV | |
|---|---------------------|
| UV-A-strålning 100 tim (IEC) | 9,5 W |
| Produktdata | |
| Beställningsproduktnamn | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Fullständigt produktnamn | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Full EOC | 871150095115140 |
| Beskrivning av lokal kod | 8348666 |
| Beställningsnummer | 95115140 |
| Materialnummer (12NC) | 928048510805 |
| Lokal kod | 8348666 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/fodral | 8711500951151 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 25 |
| EAN/UPC – Hölje | 8711500951168 |


TL-D Blacklight Blue

Måttskiss



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

