

TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	160
Flusso luminoso	2.250 lm
Designazione colore	Giallo
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	58,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,670 A
Tensione (Nom)	111 V
Tensione (Nom)	111 V


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	13,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	70 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Nome completo prodotto	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Full EOC	871150095447340
Descrizione codice locale	5816G
Codice d'ordine	95447340

TL-D Colored

Codice materiale (12NC)	928049001605
Codice locale	5816G
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500954473


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500954480

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

