



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		71 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Nombre de cycles d'allumage	1 350	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	75 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Consommation électrique	73,2 W
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Flux lumineux	4 500 lm	Tension (nom.)	90 V
Intensité lumineuse (nom.)	9 800 cd	Tension (nom.)	90 V
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	0,371	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique Y	0,366	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K		
		Mécanique et boîtier	
		Finition ampoule	Transparent

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473306
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Code EOC	871829165169700
Code de commande	65169700
Code 12NC	928053100630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651697
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291651703

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

