



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Keramiske damplamper med gjennomsiktig rørformet eller belagt ellipsoformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

Warnings and safety

- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølv- eller natriumlamper med ekstern tenner
- Det er svært lite sannsynlig at en lyskilde som går i stykker, kommer til å påvirke helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT of 4200K]
Lysytelse	21 400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	88

Buelengde O (nom.)	12,4 mm
--------------------	---------

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	227,0 W
Spenning (nom.)	127 V
Spenning (nom.)	127 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Hardt glass
Lyspæreform	T46

MASTERCcolour CDM MW Eco

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	32 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	32,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	227 kWh
EPREL-registreringsnummer	473314

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Fullstendig produktnavn	MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659681400


Lokal kodebeskrivelse	3858362
Bestillingskode	928070119230
Materialenr. (12NC)	928070119230
Lokal bestillingskode	3858362
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696596814
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696596821

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

