



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen in bestaande apparatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- De herstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	32.400 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	88
---------------------------	----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	360,0 W
Spanning (nom.)	118 V
Spanning (nom.)	118 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoate glas
Lampmateriaal	Hard glas
Lampvorm	B90

MASTERColour CDM MW Eco

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	48 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	48,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	360 kWh
EPREL-registratienummer	473316

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40



Full EOC	871869659568800
Bestelcode	8718696595688
Materiaalnr. (12NC)	928070219830
Lokale code	CDME-MW360W842
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696595688
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718696595695

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

