



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramiske damplamper med gjennomsiktig rørformet eller belagt ellipsoformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

### Warnings and safety

- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykksskvikksølv- eller natriumlamper med ekstern tenner
- Det er svært lite sannsynlig at en lyskilde som går i stykker, kommer til å påvirke helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT of 4200K]
Lysytelse	20 500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	89
-------------------------------	----

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	228,5 W
Spenning (nom.)	117 V
Spenning (nom.)	117 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæremateriale	Hardt glass
Lyspæreform	B90

# MASTERCcolour CDM MW Eco

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	32 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	32,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	229 kWh
EPREL-registreringsnummer	473318

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Fullstendig produktnavn	MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700



Lokal kodebeskrivelse	3858363
Bestillingskode	928070419830
Materialenr. (12NC)	928070419830
Lokal bestillingskode	3858363
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696596647
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696596654

## Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W/842 E40

# MASTERColour CDM MW Eco

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

