



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	P75 [Parallelo +/-75D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	12.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	646 [CCT of 4600K]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	375
Coordinata cromatica Y (Nom)	385
Temperatura del colore correlata	4200 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	95 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	63
Lunghezza arco O (Nom)	89 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	1.980 W
Tensione (Nom)	130 V

Tensione (Nom)	130 V
----------------	-------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T100

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	155 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	2178 kWh


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Nome completo prodotto	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Descrizione codice locale	HPIT20002

HPI-T

Codice d'ordine	18376745
Codice materiale (12NC)	928073609231
Codice locale	HPIT20002
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500183767


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8711500183774

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Durata



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

