



MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	RX7s
Driftsposisjon	P45 [Parallell +/-45D eller horisontal (HOR)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	6 000 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Buelengde O (nom.)	8 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	71,0 W
Spenning (nom.)	94 V
Spenning (nom.)	94 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

MASTERC colour CDM-TD

Lyspæreform	T22
-------------	-----

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	71 kWh
EPREL-registreringsnummer	473326

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Full EOC	871150019782515
Lokal kodebeskrivelse	3858243
Bestillingskode	928082205125
Materialenr. (12NC)	928082205125
Lokal bestillingskode	3858243
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500197825
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500197832

Målskisse



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

