



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Keramisk metallhalogenlampa med klar ytterkolv för behagligt vitt ljus utomhus

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Lamporna kan användas med elektromagnetiska driftdon eller elektroniska driftdon för CDO-lampor (t ex HID-PV Xt CDO)
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter, därför rekommenderas T15-tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	23 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	28 400 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113 lm/W

Färgåtergivningsindex	88
Båglängd O (Nom)	12,1 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250,0 W
Spänning (nom)	99 V
Spänning (nom)	99 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTER CityWhite CDO-TT

Lampform	T46 [T 46 mm]
----------	---------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	25 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	25,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	250 kWh
EPREL-registreringsnummer	473329

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Fullständigt produktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Full EOC	871829112197800
Beskrivning av lokal kod	8348327
Beställningsnummer	928082319230
Materialnummer (12NC)	928082319230
Lokal kod	8348327
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291121978
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291121985

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

