



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk metallhalogenlampa med klar ytterkolv för behagligt vitt ljus utomhus

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Lamporna kan användas med elektromagnetiska driftdon eller elektroniska driftdon för CDO-lampor (t ex HID-PV Xt CDO)
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter, därför rekommenderas T15-tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	21 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	828 [CCT of 2800K]
Ljusflöde	5 500 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,4
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	104 lm/W

Färgåtergivningsindex	84
Båglängd O (Nom)	5,25 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	53,0 W
Spänning (nom)	83 V
Spänning (nom)	83 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTER CityWhite CDO-TT

Lampform	T31 [T 31 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	5,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473330
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Fullständigt produktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27



Full EOC	871829118561100
Beskrivning av lokal kod	8348314
Beställningsnummer	928082419235
Materialnummer (12NC)	928082419235
Lokal kod	8348314
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291185611
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291185628

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

