



MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	RX7s	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	88
Driftsposisjon	P45 [Parallell +/-45D eller horisontal (HOR)]	Buelengde O (nom.)	10 mm
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16 000 time(r)	Effektforbruk	147,0 W
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	98 V
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Spenning (nom.)	98 V
Lysytelse	12 750 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kan dimmes	Nei
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398	Lyspæreoverflate	Matt
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87 lm/W		

MASTERC colour CDM-TD

Lyspæreform	T22
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	10,2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	10,23 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	147 kWh
EPREL-registreringsnummer	473334
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Full EOC	871150019784915
Lokal kodebeskrivelse	3858244
Bestillingskode	928083605133
Materialenr. (12NC)	928083605133
Lokal bestillingskode	3858244
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500197849
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500197856

Målskisse



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

