



# MASTERCcolour CDM-TD



## MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

### Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	RX7s
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	12 750 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87 lm/W
Färgåtergivningsindex	88
Båglängd O (Nom)	10 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	147,0 W
Spänning (nom)	98 V
Spänning (nom)	98 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

# MASTERC colour CDM-TD

Lampform	T22 [T 22 mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	10,2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	10,23 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	147 kWh
EPREL-registreringsnummer	473334
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Full EOC	871150019784915
Beskrivning av lokal kod	8348070
Beställningsnummer	928083605133
Materialnummer (12NC)	928083605133
Lokal kod	8348070
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500197849
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500197856

## Måttskiss



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

# MASTERC colour CDM-TD

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

