



MASTERCcolour CDM-T



MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Lamper kan brukes med elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr, bortsett fra lampene 35 W / 942 og 20 W, som må brukes med elektronisk kontrollutstyr.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Lysytelse	6 200 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Buelengde O (nom.)	6 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	73,2 W
Spenning (nom.)	88 V
Spenning (nom.)	88 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTERC colour CDM-T

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473337

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
----------------------------	----------------------------------


Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Lokal kodebeskrivelse	3858251
Bestillingskode	928084505131
Materialenr. (12NC)	928084505131
Lokal bestillingskode	3858251
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500199270
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500199287

Målskisse




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

