



MASTERCcolour CDM-T



MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon, förutom 35W/942- och 20W-ljuskällorna som måste använda elektroniskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	6 200 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
Båglängd O (Nom)	6 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	73,2 W
Spänning (nom)	88 V
Spänning (nom)	88 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTERC colour CDM-T

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T19 [T 19 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	6,1 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473337

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
---------------------	----------------------------------



Fullständigt produkt	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Beskrivning av lokal kod	8348285
Beställningsnummer	928084505131
Materialnummer (12NC)	928084505131
Lokal kod	8348285
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500199270
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500199287

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriska data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

