



# MASTERCcolour CDM-T



## MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Lamper kan brukes med elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr, bortsett fra lampene 35 W / 942 og 20 W, som må brukes med elektronisk kontrollutstyr.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]
Lysytelse	12 100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	82 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	96
Buelengde O (nom.)	8 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	150,1 W
Spenning (nom.)	90 V
Spenning (nom.)	90 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

# MASTERC colour CDM-T

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	10,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	10,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	151 kWh
EPREL-registreringsnummer	473338

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT
----------------------------	--------------------------------


Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT
Full EOC	871150020005115
Lokal kodebeskrivelse	3858252
Bestillingskode	928084605131
Materialenr. (12NC)	928084605131
Lokal bestillingskode	3858252
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500200051
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500200068

## Målskisse




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
150W/942 G12 ICT							

## Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 ICT

# MASTERC colour CDM-T

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

