



# MASTERCcolour CDM-TC



## MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Familie med ensklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampen 35 W / 830.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase                     | G8.5                                 |
| Driftsposisjon                 | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Referanse for fluksmåling      | Sphere                               |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 12 000 time(r)                       |

| Teknisk belysning               |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fargekode                       | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysytelse                       | 6 300 lm           |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)      |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,434              |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,398              |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 86 lm/W            |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 83   |
| Buelengde O (nom.)            | 7 mm |

| Drift og elektronikk |        |
|----------------------|--------|
| Effektforbruk        | 73,2 W |
| Spenning (nom.)      | 83 V   |
| Spenning (nom.)      | 83 V   |

| Kontroller og dimming |     |
|-----------------------|-----|
| Kan dimmes            | Nei |

| Mekanikk og innfatning |               |
|------------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate       | Matt          |
| Lyspæremateriale       | UV-blokkvarts |

# MASTERC colour CDM-TC


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Lyspæreform                        | T14    |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>  |        |
| Energieffektivitetsklasse          | G      |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 4,6 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 4,6 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 74 kWh |
| EPREL-registreringsnummer          | 473344 |

## Produktdata

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12 |
| Fullstendig produktnavn    | MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12 |


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                          | 871150020167615 |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3858357         |
| Bestillingskode                   | 928086505131    |
| Materialenr. (12NC)               | 928086505131    |
| Lokal bestillingskode             | 3858357         |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1               |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500201676   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12              |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500201683   |

## Målskisse




| Product                            | D (max) | D      | O    | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|------------------------------------|---------|--------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12 | 15 mm   | 0,5 in | 7 mm | 51 mm   | 53 mm   | 52 mm | 85 mm   |

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12

# MASTERC colour CDM-TC

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

