



MASTERColour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

En serie ensoklade kompakta urladdningslampor med hög effektivitet, stabil färgprestanda över tid och klart, gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/830-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	6 300 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W

Färgåtergivningsindex	83
Båglängd O (Nom)	7 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	73,2 W
Spänning (nom)	83 V
Spänning (nom)	83 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	UV-blockerande kvarts

MASTERC colour CDM-TC

Lampform	T14 [T 14 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473344
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12



Full EOC	871150020167615
Beskrivning av lokal kod	8348275
Beställningsnummer	928086505131
Materialnummer (12NC)	928086505131
Lokal kod	8348275
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500201676
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500201683

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERCcolour CDM-TC

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

