



MASTERCOLOUR CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Ensocklad keramisk metallhalogenlampa i miniformat med hög effektivitet och gnistrande vitt ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- 20 W PGJ5-lampa ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 20 W
- 35 W PGJ5-lampa ska endast användas med Philips elektroniska driftdon HID PV mini PGJ5 35 W
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	PGJ5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	3 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
Båglängd O (Nom)	4 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	39,1 W
Spänning (nom)	96 V
Spänning (nom)	96 V

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T13.3 [T 13,3 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,74 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473353

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5
	1CT/12



Fullständigt produkt	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5
	1CT/12
Full EOC	871150021149115
Beskrivning av lokal kod	8348401
Beställningsnummer	928093905130
Materialnummer (12NC)	928093905130
Lokal kod	8348401
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500211491
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500211507

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 35W/930 PGJ5						mm	
1CT/12							

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

