



MASTERCcolour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G12
Driftposition	P10 [Parallell +/- 10D eller horisontell (HOR)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	14 600 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	98 lm/W

Färgåtergivningsindex	92
Båglängd O (Nom)	9 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	150,1 W
Spänning (nom)	92 V
Spänning (nom)	92 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTERC colour CDM-T Elite

Lampform	T19 [T 19 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	9,5 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	9,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	151 kWh
EPREL-registreringsnummer	473357
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12



Full EOC	871150021312915
Beskrivning av lokal kod	8348311
Beställningsnummer	928094705125
Materialnummer (12NC)	928094705125
Lokal kod	8348311
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500213129
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500213136

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

