



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Funzionamento e parte elettrica | |
|---|--|---|----------|
| Attacco | E27 | Temperatura del colore correlata | 3000 K |
| Posizione di funzionamento | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 69 lm/W |
| Ciclo di commutazione on/off | 1.350 | Indice di resa cromatica (CRI) | 91 |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone | LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 80 % |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore | Flusso luminoso in cono 90° (specificato) | 2.400 lm |
| Dati tecnici di illuminazione | | Controlli e dimmerazione | |
| Codice colore | 930 [CCT of 3000K] | Consumo energetico | 39,1 W |
| Angolo del fascio (Nom) | 10 ° | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s |
| Flusso luminoso | 2.400 lm | Tensione (Nom) | 88 V |
| Intensità luminosa (Nom) | 49.000 cd | Tensione (Nom) | 88 V |
| Designazione colore | Bianco caldo (WW) | Dimmerabile | No |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,434 | | |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,398 | | |

MASTERCLOUR CDM-R Elite

Meccanica e corpo

| | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Trasparente |
| Forma lampadina | PAR30L |

Approvazione e applicazione


| | |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 4,7 mg |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 4,7 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 40 kWh |
| Numero di registrazione EPREL | 473362 |

Dati del prodotto

| | |
|----------------------|--|
| Nome prodotto ordine | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D |
|----------------------|--|


| | |
|---|---|
| Nome completo prodotto | MASTERCLOUR CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D |
| Full EOC | 871829124192800 |
| Descrizione codice locale | ELITER3510930 |
| Codice d'ordine | 24192800 |
| Codice materiale (12NC) | 928108100630 |
| Codice locale | ELITER3510930 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718291241928 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8718291241935 |

Disegno tecnico




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 97 mm | 123 mm |

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durata



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

